

Merk: Nefit

Type: TopLine HR 25, 30, 45, 70/100 II Topline Compact HRC 30/CW5, 25/CW4

Instructie:

- 1) Druk op de menu-toets (3).
- 2) Zoek met de \uparrow \downarrow -pijlen (1 of 2) het °m symbool en de max temperatuur op het scherm.

°m
85 °C
max

- 3) Houd de menu-toets (3) ingedrukt todat de temperatuur knippert op het scherm.
- 4) Durk op de \downarrow -toets (1) en **zet 'm op 60°**.
- 5) Druk op de menu-toets (3) om de temperatuur te bevestigen.
- 6) Druk op de menu-toets (3) (of ESC) om instelmenu te verlaten.

